

電熱産業株式会社


電熱産業株式会社 電熱製品のご案内

自己防凍型 水道凍結防止帯


※設置要領書、凍結防止帯の取付方法は電熱産業株式会社ホームページをご覧ください。

概要

- 凍結防止帯
- 凍結防止帯
- 凍結防止帯
- 凍結防止帯



凍結防止帯・発熱体
凍結防止帯・発熱体



仕様

凍結防止帯の仕様は、凍結防止帯の取付方法と併せてご確認ください。

品名	長さ	幅	重量	消費電力
凍結防止帯	1000	70	0.020	80
凍結防止帯	1500	70	0.030	80
凍結防止帯	2000	70	0.040	80
凍結防止帯	2500	70	0.050	80
凍結防止帯	3000	70	0.060	80
凍結防止帯	3500	70	0.070	80
凍結防止帯	4000	70	0.080	80
凍結防止帯	4500	70	0.090	80
凍結防止帯	5000	70	0.100	80
凍結防止帯	5500	70	0.110	80
凍結防止帯	6000	70	0.120	80
凍結防止帯	6500	70	0.130	80
凍結防止帯	7000	70	0.140	80
凍結防止帯	7500	70	0.150	80
凍結防止帯	8000	70	0.160	80
凍結防止帯	8500	70	0.170	80
凍結防止帯	9000	70	0.180	80
凍結防止帯	9500	70	0.190	80
凍結防止帯	10000	70	0.200	80
凍結防止帯	10500	70	0.210	80
凍結防止帯	11000	70	0.220	80
凍結防止帯	11500	70	0.230	80
凍結防止帯	12000	70	0.240	80
凍結防止帯	12500	70	0.250	80
凍結防止帯	13000	70	0.260	80
凍結防止帯	13500	70	0.270	80
凍結防止帯	14000	70	0.280	80
凍結防止帯	14500	70	0.290	80
凍結防止帯	15000	70	0.300	80
凍結防止帯	15500	70	0.310	80
凍結防止帯	16000	70	0.320	80
凍結防止帯	16500	70	0.330	80
凍結防止帯	17000	70	0.340	80
凍結防止帯	17500	70	0.350	80
凍結防止帯	18000	70	0.360	80
凍結防止帯	18500	70	0.370	80
凍結防止帯	19000	70	0.380	80
凍結防止帯	19500	70	0.390	80
凍結防止帯	20000	70	0.400	80
凍結防止帯	20500	70	0.410	80
凍結防止帯	21000	70	0.420	80
凍結防止帯	21500	70	0.430	80
凍結防止帯	22000	70	0.440	80
凍結防止帯	22500	70	0.450	80
凍結防止帯	23000	70	0.460	80
凍結防止帯	23500	70	0.470	80
凍結防止帯	24000	70	0.480	80
凍結防止帯	24500	70	0.490	80
凍結防止帯	25000	70	0.500	80
凍結防止帯	25500	70	0.510	80
凍結防止帯	26000	70	0.520	80
凍結防止帯	26500	70	0.530	80
凍結防止帯	27000	70	0.540	80
凍結防止帯	27500	70	0.550	80
凍結防止帯	28000	70	0.560	80
凍結防止帯	28500	70	0.570	80
凍結防止帯	29000	70	0.580	80
凍結防止帯	29500	70	0.590	80
凍結防止帯	30000	70	0.600	80
凍結防止帯	30500	70	0.610	80
凍結防止帯	31000	70	0.620	80
凍結防止帯	31500	70	0.630	80
凍結防止帯	32000	70	0.640	80
凍結防止帯	32500	70	0.650	80
凍結防止帯	33000	70	0.660	80
凍結防止帯	33500	70	0.670	80
凍結防止帯	34000	70	0.680	80
凍結防止帯	34500	70	0.690	80
凍結防止帯	35000	70	0.700	80
凍結防止帯	35500	70	0.710	80
凍結防止帯	36000	70	0.720	80
凍結防止帯	36500	70	0.730	80
凍結防止帯	37000	70	0.740	80
凍結防止帯	37500	70	0.750	80
凍結防止帯	38000	70	0.760	80
凍結防止帯	38500	70	0.770	80
凍結防止帯	39000	70	0.780	80
凍結防止帯	39500	70	0.790	80
凍結防止帯	40000	70	0.800	80
凍結防止帯	40500	70	0.810	80
凍結防止帯	41000	70	0.820	80
凍結防止帯	41500	70	0.830	80
凍結防止帯	42000	70	0.840	80
凍結防止帯	42500	70	0.850	80
凍結防止帯	43000	70	0.860	80
凍結防止帯	43500	70	0.870	80
凍結防止帯	44000	70	0.880	80
凍結防止帯	44500	70	0.890	80
凍結防止帯	45000	70	0.900	80
凍結防止帯	45500	70	0.910	80
凍結防止帯	46000	70	0.920	80
凍結防止帯	46500	70	0.930	80
凍結防止帯	47000	70	0.940	80
凍結防止帯	47500	70	0.950	80
凍結防止帯	48000	70	0.960	80
凍結防止帯	48500	70	0.970	80
凍結防止帯	49000	70	0.980	80
凍結防止帯	49500	70	0.990	80
凍結防止帯	50000	70	1.000	80

※凍結防止帯の取付方法は、凍結防止帯の取付方法と併せてご確認ください。



●凍結防止帯の取付方法は、凍結防止帯の取付方法と併せてご確認ください。

●凍結防止帯の取付方法は、凍結防止帯の取付方法と併せてご確認ください。

●凍結防止帯の取付方法は、凍結防止帯の取付方法と併せてご確認ください。

取付要領書



●凍結防止帯の取付方法は、凍結防止帯の取付方法と併せてご確認ください。

●凍結防止帯の取付方法は、凍結防止帯の取付方法と併せてご確認ください。

●凍結防止帯の取付方法は、凍結防止帯の取付方法と併せてご確認ください。

●凍結防止帯の取付方法は、凍結防止帯の取付方法と併せてご確認ください。

●凍結防止帯の取付方法は、凍結防止帯の取付方法と併せてご確認ください。

※凍結防止帯の取付方法は、凍結防止帯の取付方法と併せてご確認ください。